


**CNMM 190616, Soort: CA125P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250504 CA125P
GTIN	4960664014842
Artikelklasse	25E

**Technische beschrijving**

Snijdiepte $a_p$	1 - 11 mm
ISO-code wisselplaat	CNMM 190616
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	140 - 300 m/min
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	P
Voeding $f$	0,25 - 0,9 mm/omw,
Snedeccondities	licht onderbroken
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Spaanbreker	PX
Soort	CA125P
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoekradius	1,6 mm

Producttype

Wisselplaat voor het draaien