

**WNMG 080408, Soort: CA125P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	252014 CA125P
GTIN	4960664017270
Artikelklasse	25E

**Technische beschrijving**

Snijdiepte $a_p$	0,5 - 2 mm
Voeding $f$	0,07 - 0,3 mm/omw,
Spaanbreker	HQ
Snedecondities	licht onderbroken
Soort	CA125P
Aantal wisselingen/snijkanten	6
ISO-code wisselplaat	WNMG 080408
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	150 - 320 m/min
Hoekradius	0,8 mm
Hoofdtoepassing	P
Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken

Producttype

Wisselplaat voor het draaien