

**DNMG 150604, Soort: CA125P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250796 CA125P
GTIN	4960664024322
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Soort	CA125P
Hoekradius	0,4 mm
Voeding f	0,15 - 0,6 mm/omw,
Snij snelheid v _c Hoofdtoepassing	150 - 320 m/min
Hoofdtoepassing	P
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezes
Spaanbreker	PMG
ISO-code wisselplaat	DNMG 150604
Snijdiepte a _p	0,5 - 5 mm
Snedecondities	licht onderbroken

Producttype

Wisselplaat voor het draaien