

**DNMG 150608, Soort: CA125P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250797 CA125P
GTIN	4960664024339
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte a_p	0,5 - 5 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezen
ISO-code wisselplaat	DNMG 150608
Soort	CA125P
Snedecondities	licht onderbroken
Spaanbreker	PMG
Hoekradius	0,8 mm
Voeding f	0,15 - 0,6 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 320 m/min
Snijmateriaal	HM

Producttype

Wisselplaat voor het draaien