

**VBMT 160408, Soort: CA125P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261184 CA125P
GTIN	4960664016693
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Spaanbreker	HQ
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	110 - 260 m/min
Snijdiepte a_p	0,5 - 2 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,8 mm
Soort	CA125P
Snedecondities	licht onderbroken
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Voeding f	0,05 - 0,25 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	VBMT 160408

Producttype

Wisselplaat voor het draaien