

**TNMG 220408, Soort: CA125P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251587 CA125P
GTIN	4960664024438
Artikelklasse	25E

**Technische beschrijving**

Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	0,8 mm
Snijmateriaal	HM
Soort	CA125P
Snedecndities	licht onderbroken
Aantal wisselingen/snijkanten	6
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 5 mm
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	150 - 320 m/min
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezes
ISO-code wisselplaat	TNMG 220408
Spaanbreker	PMG
Voeding $f$	0,15 - 0,5 mm/omw,

Producttype

Wisselplaat voor het draaien