


**SNMG 120404, Soort: CA125P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251162 CA125P
GTIN	4960664015467
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Hoekradius	0,4 mm
Soort	CA125P
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
ISO-code wisselplaat	SNMG 120404
Spaanbreker	PQ
Snedecndities	licht onderbroken
Snijdiepte a_p	0,2 - 2,5 mm
Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,13 - 0,4 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 320 m/min

Producttype

Wisselplaat voor het draaien