

**TNMG 160404, Soort: CA125P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251472 CA125P
GTIN	4960664014323
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Aantal wisselingen/snijkanten	6
Snedecoördinaten	licht onderbroken
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijdiepte a_p	0,2 - 2,5 mm
Hoekradius	0,4 mm
ISO-code wisselplaat	TNMG 160404
Voeding f	0,13 - 0,4 mm/omw,
Soort	CA125P
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	P
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 320 m/min
Spaanbreker	PQ

Producttype

Wisselplaat voor het draaien