

**DNMG 150616, Soort: CA125P****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 250894 CA125P |
| GTIN | 4960664015313 |
| Artikelklasse | 25E |

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Hoekradius | 1,6 mm |
| Aantal wisselingen/snijkanten | 4 |
| Spaanbreker | PH |
| Voeding f | 0,25 - 0,6 mm/omw, |
| ISO-code wisselplaat | DNMG 150616 |
| Fijn/ruw-indeling | Nabewerken |
| Soort | CA125P |
| Hoofdtoepassing | P |
| Snedecondities | licht onderbroken |
| Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing | 140 - 300 m/min |
| Snijdiepte a_p | 1 - 5 mm |
| Snijmateriaal | HM |

Producttype

Wisselplaat voor het draaien