

**DNMG 150612, Soort: CA125P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250893 CA125P
GTIN	4960664015306
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Hoekradius	1,2 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Voeding f	0,25 - 0,6 mm/omw,
Hoofdtoepassing	P
Spaanbreker	PH
ISO-code wisselplaat	DNMG 150612
Snijdiepte a_p	1 - 5 mm
Snedecndities	licht onderbroken
Soort	CA125P
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	140 - 300 m/min

Producttype

Wisselplaat voor het draaien