

**CC.T 060204, Soort: CA125P**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	260092 CA125P
GTIN	4960664017652
Artikelklasse	25E

## Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	60 - 180 m/min
Hoofdtoepassing	P
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Voeding $f$	0,05 - 0,25 mm/omw,
Tolerantie	M
ISO-code wisselplaat	CCMT060204-HQ CA125P
Snedecndities	licht onderbroken
Soort	CA125P
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Spaanbreker	HQ

Hoekradius	0,4 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien