

**VBMT 160404, Soort: CA125P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261182 CA125P
GTIN	4960664016686
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Voeding f	0,05 - 0,25 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Snedecondities	licht onderbroken
Hoofdtoepassing	P
Aantal wisselingen/snikanten	2
Hoekradius	0,4 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Soort	CA125P
Spaanbreker	HQ
ISO-code wisselplaat	VBMT 160404
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	110 - 260 m/min
Snijdiepte a_p	0,5 - 2 mm

Producttype

Wisselplaat voor het draaien