


**CCMT 09T302, Soort: CA125P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260194 CA125P
GTIN	4960664017591
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Tolerantie	M
Snijmateriaal	HM
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 260 m/min
ISO-code wisselplaat	CCMT 09T302
Soort	CA125P
Fijn/ruw-indeling	Ruwe afwerking
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte a_p	0,5 - 3 mm
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Hoekradius	0,2 mm
Snedeccondities	licht onderbroken

Spaanbreker

GK

Producttype

Wisselplaat voor het draaien