

**DC.T 070202, Soort: CA125P**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260381 CA125P
GTIN	4960664018123
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Snedecoördinaten	licht onderbroken
ISO-code wisselplaat	DCMT 070202
Soort	CA125P
Hoofdtoepassing	P
Tolerantie	M
Voeding f	0,05 - 0,25 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,5 - 1,5 mm
Hoekradius	0,2 mm
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezes
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijanten	2
Spaanbreker	HQ

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	90 - 260 m/min
Producttype	Wisselplaat voor het draaien