

**TNMG 160404, Soort: CA125P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251582 CA125P
GTIN	4960664024391
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Aantal wisselingen/snijkanten	6
Snijmateriaal	HM
Soort	CA125P
Hoofdtoepassing	P
Spaanbreker	PMG
Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte a_p	0,5 - 5 mm
Fijn/ruw-indeling	Ruwe afwerking
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 320 m/min
Snedeccondities	licht onderbroken
ISO-code wisselplaat	TNMG 160404
Voeding f	0,15 - 0,5 mm/omw,

Producttype

Wisselplaat voor het draaien