


**SNMG 120408, Soort: CA125P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251254 CA125P
GTIN	4960664024360
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	SNMG 120408
Snijdiepte a_p	0,5 - 5 mm
Soort	CA125P
Hoekradius	0,8 mm
Snedeccondities	licht onderbroken
Hoofdtoepassing	P
Spaanbreker	PMG
Aantal wisselingen/snijkanten	8
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 320 m/min
Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezes
Voeding f	0,15 - 0,5 mm/omw,

Producttype

Wisselplaat voor het draaien