

**DCMT 11T308, Soort: CA125P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260387 CA125P
GTIN	4960664018178
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Snedecoördinaten	licht onderbroken
Tolerantie	M
ISO-code wisselplaat	DCMT 11T308
Spaanbreker	HQ
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezes
Snijmateriaal	HM
Voeding f	0,05 - 0,25 mm/omw,
Snij snelheid v _c Hoofdtoepassing	90 - 260 m/min
Hoofdtoepassing	P
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Hoekradius	0,8 mm
Soort	CA125P

Snijdiepte a_p	0,5 - 1,5 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien