

**TNMG 220404, Soort: CA125P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251586 CA125P
GTIN	4960664024421
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Spaanbreker	PMG
Aantal wisselingen/snijkanten	6
Hoofdtoepassing	P
Snedecondities	licht onderbroken
Voeding f	0,15 - 0,5 mm/omw,
Soort	CA125P
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 320 m/min
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezes
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte a_p	0,5 - 5 mm
ISO-code wisselplaat	TNMG 220404

Producttype

Wisselplaat voor het draaien