


**SNMG 120408, Soort: CA125P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251356 CA125P
GTIN	4960664015603
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
ISO-code wisselplaat	SNMG 120408
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	P
Soort	CA125P
Voeding f	0,3 - 1 mm/omw,
Hoekradius	0,8 mm
Snijdiepte a_p	1 - 11 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	8
Spaanbreker	PH
Snedecondities	licht onderbroken
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	140 - 330 m/min

Producttype

Wisselplaat voor het draaien