

**TNMG 160408, Soort: CA125P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251474 CA125P
GTIN	4960664014330
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	TNMG 160408
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 320 m/min
Snedecndities	licht onderbroken
Snijdiepte a_p	0,2 - 2,5 mm
Voeding f	0,13 - 0,4 mm/omw,
Soort	CA125P
Spaanbreker	PQ
Hoekradius	0,8 mm
Aantal wisselingen/snijanten	6
Hoofdtoepassing	P

Producttype

Wisselplaat voor het draaien