

**TNMG 160408, Soort: CA125P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251583 CA125P
GTIN	4960664024407
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Soort	CA125P
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 320 m/min
Hoekradius	0,8 mm
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezen
Snedecndities	licht onderbroken
Snijdiepte a_p	0,5 - 5 mm
Aantal wisselingen/snij kanten	6
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	TNMG 160408
Spaanbreker	PMG
Voeding f	0,15 - 0,5 mm/omw,
Hoofdtoepassing	P

Producttype

Wisselplaat voor het draaien