


**SNMG 150612, Soort: CA125P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251363 CA125P
GTIN	4960664015634
Artikelklasse	25E

**Technische beschrijving**

Hoofdtoepassing	P
Snedeccondities	licht onderbroken
Snijdiepte $a_p$	1 - 11 mm
Soort	CA125P
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	1,2 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	140 - 330 m/min
ISO-code wisselplaat	SNMG 150612
Aantal wisselingen/snijkanten	8
Spaanbreker	PH
Voeding $f$	0,3 - 1 mm/omw,

Producttype

Wisselplaat voor het draaien