

**WNMG 080412 Wiper, Soort: CA125P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	252117 CA125P
GTIN	4960664017218
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Soort	CA125P
Snijdiepte a_p	0,5 - 3 mm
ISO-code wisselplaat	WNMG 080412
Aantal wisselingen/snijanten	6
Voeding f	0,14 - 0,55 mm/omw,
Hoekradius	1,2 mm
Hoofdtoepassing	P
Snijmateriaal	HM
Snedecondities	licht onderbroken
Spaanbreker	WQ
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 320 m/min
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezes

Producttype

Wisselplaat voor het draaien