

**VNMG 160404, Soort: CA125P****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 251752 CA125P |
| GTIN | 4960664014422 |
| Artikelklasse | 25E |

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| ISO-code wisselplaat | VNMG 160408 |
| Hoekradius | 0,8 mm |
| Snedecondities | licht onderbroken |
| Hoofdtoepassing | P |
| Soort | CA125P |
| Snijdiepte a_p | 0,2 - 2,5 mm |
| Aantal wisselingen/snijkanten | 4 |
| Spaanbreker | PQ |
| Fijn/ruw-indeling | Nabewerken |
| Snijmateriaal | HM |
| Voeding f | 0,13 - 0,4 mm/omw, |
| Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing | 150 - 320 m/min |

Producttype

Wisselplaat voor het draaien