


**WN.G 080404, Soort: CA125P**

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 252112 CA125P |
| GTIN | 4960664024469 |
| Artikelklasse | 25E |

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Soort | CA125P |
| Snijdiepte a_p | 0,5 - 5 mm |
| Tolerantie | M |
| Snedeccondities | licht onderbroken |
| Spaanbreker | PMG |
| Hoofdtoepassing | P |
| Aantal wisselingen/snijkanten | 6 |
| ISO-code wisselplaat | WN.G 080404 |
| Voeding f | 0,15 - 0,6 mm/omw, |
| Snijmateriaal | HM |
| Hoekradius | 0,4 mm |
| Fijn/ruw-indeling | Fijnruwfrezes |

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing

150 - 320 m/min

Producttype

Wisselplaat voor het draaien