

**WNMG 080404, Soort: CA125P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	252012 CA125P
GTIN	4960664017263
Artikelklasse	25E

**Technische beschrijving**

Aantal wisselingen/snikkanten	6
Spaanbreker	HQ
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Soort	CA125P
Voeding f	0,07 - 0,3 mm/omw,
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 2 mm
Hoekradius	0,4 mm
Snijmateriaal	HM
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	150 - 320 m/min
ISO-code wisselplaat	WNMG 080404
Hoofdtoepassing	P
Snedecondities	licht onderbroken

Producttype

Wisselplaat voor het draaien