


**WNMG 080408 Wiper, Soort: CA125P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	252015 CA125P
GTIN	4960664017157
Artikelklasse	25E

**Technische beschrijving**

Voeding f	0,06 - 0,42 mm/omw,
Hoofdtoepassing	P
Snij snelheid v <sub>c</sub> Hoofdtoepassing	150 - 320 m/min
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Soort	CA125P
Spaanbreker	WP
Snijdiepte a <sub>p</sub>	0,3 - 1,2 mm
Aantal wisselingen/snij kanten	6
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,8 mm
Snedecndities	licht onderbroken
ISO-code wisselplaat	WNMG 080408

Producttype

Wisselplaat voor het draaien