


**CC.T 09T304, Soort: CA125P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260097 CA125P
GTIN	4960664017676
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Tolerantie	M
ISO-code wisselplaat	CCMT09T304-HQ CA125P
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 180 m/min
Hoekradius	0,4 mm
Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,05 - 0,25 mm/omw,
Snedeccondities	licht onderbroken
Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm
Soort	CA125P
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Snijmateriaal	HM

Spaanbreker	HQ
Producttype	Wisselplaat voor het draaien