

**CCMT 09T304 Wiper, Soort: CA125P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260099 CA125P
GTIN	4960664017508
Artikelklasse	25E

**Technische beschrijving**

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	90 - 180 m/min
ISO-code wisselplaat	CCMT 09T304
Voeding $f$	0,07 - 0,5 mm/omw,
Spaanbreker	WP
Snijdiepte $a_p$	0,1 - 1,5 mm
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Soort	CA125P
Tolerantie	M
Hoofdtoepassing	P
Snijmateriaal	HM
Snedeccondities	licht onderbroken
Hoekradius	0,4 mm

Fijn/ruw-indeling

Nabewerken

Producttype

Wisselplaat voor het draaien