


**CC.T 09T302, Soort: CA125P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260096 CA125P
GTIN	4960664017669
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Voeding f	0,05 - 0,25 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 180 m/min
Soort	CA125P
ISO-code wisselplaat	CCMT09T302-HQ CA125P
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Spaanbreker	HQ
Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm
Hoekradius	0,4 mm
Snijmateriaal	HM
Snedeccondities	licht onderbroken
Tolerantie	M

Hoofdtoepassing	P
Producttype	Wisselplaat voor het draaien