


**CC.T 060202, Soort: CA125P**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	260192 CA125P
GTIN	4960664017584
Artikelklasse	25E

## Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezes
ISO-code wisselplaat	CCMT 060204
Snijmateriaal	HM
Soort	CA125P
Spaanbreker	GK
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snedeccondities	licht onderbroken
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 3 mm
Hoekradius	0,4 mm
Hoofdtoepassing	P
Tolerantie	M

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	60 - 260 m/min
Producttype	Wisselplaat voor het draaien