


**CCMT 120404, Soort: CA125P****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 260202 CA125P |
| GTIN | 4960664017614 |
| Artikelklasse | 25E |

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Aantal wisselingen/snijkanten | 2 |
| Voeding f | 0,1 - 0,3 mm/omw, |
| Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing | 60 - 260 m/min |
| Hoekradius | 0,4 mm |
| Fijn/ruw-indeling | Fijnruwfrezes |
| Snijmateriaal | HM |
| Hoofdtoepassing | P |
| Tolerantie | M |
| Spaanbreker | GK |
| Snijdiepte a_p | 0,5 - 3 mm |
| Soort | CA125P |
| ISO-code wisselplaat | CCMT 120404 |

Snedecondities

licht onderbroken

Producttype

Wisselplaat voor het draaien