


**CCMT 120408, Soort: CA125P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260204 CA125P
GTIN	4960664017621
Artikelklasse	25E

**Technische beschrijving**

Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezes
Snededcondities	licht onderbroken
Aantal wisselingen/snikkanten	2
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Soort	CA125P
Spaanbreker	GK
Tolerantie	M
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 3 mm
ISO-code wisselplaat	CCMT 120408
Hoofdtoepassing	P
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,8 mm

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	60 - 260 m/min
Producttype	Wisselplaat voor het draaien