


**CCMT 120412, Soort: CA125P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260206 CA125P
GTIN	4960664017638
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	CCMT 120412
Snedecoördinaten	licht onderbroken
Snijdiepte a_p	0,5 - 3 mm
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Hoofdtoepassing	P
Tolerantie	M
Soort	CA125P
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezes
Spaanbreker	GK
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijanten	2
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 260 m/min

Hoekradius	1,2 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien