


**CC.T 09T304, Soort: CA125P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260196 CA125P
GTIN	4960664017607
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Soort	CA125P
Hoekradius	0,4 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 260 m/min
Spaanbreker	GK
Aantal wisselingen/snikanten	2
Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezes
Hoofdtoepassing	P
Snedecondities	licht onderbroken
ISO-code wisselplaat	CCMT 09T304
Tolerantie	M
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,

Snijdiepte a_p	0,5 - 3 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien