


**CCMT 060202, Soort: CA125P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260190 CA125P
GTIN	4960664017577
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Snijdiepte a_p	0,5 - 3 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 260 m/min
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCMT 060202
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Tolerantie	M
Hoekradius	0,2 mm
Soort	CA125P
Spaanbreker	GK
Snedeccondities	licht onderbroken

Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezen
Producttype	Wisselplaat voor het draaien