

**CCMT 09T308 Wiper, Soort: CA125P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260100 CA125P
GTIN	4960664017515
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Spaanbreker	WP
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	90 - 180 m/min
Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	0,8 mm
ISO-code wisselplaat	CCMT 09T308
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Soort	CA125P
Snedecondities	licht onderbroken
Voeding f	0,07 - 0,5 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,1 - 1,5 mm
Snijmateriaal	HM
Tolerantie	M

Aantal wisselingen/snijanten	2
Producttype	Wisselplaat voor het draaien