

**DC.T 11T304, Soort: CA125P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260386 CA125P
GTIN	4960664018161
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezes
Hoekradius	0,4 mm
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte a_p	0,5 - 1,5 mm
ISO-code wisselplaat	DCMT 11T304
Aantal wisselingen/snijanten	2
Snedeccondities	licht onderbroken
Voeding f	0,05 - 0,25 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	90 - 260 m/min
Snijmateriaal	HM
Tolerantie	M
Soort	CA125P

Spaanbreker

HQ

Producttype

Wisselplaat voor het draaien