

**Draai-wisselplaat DC.T 11T302, voor nabewerking, Soort: CA125P****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 260385 CA125P |
| GTIN | 4960664018154 |
| Artikelklasse | 25E |

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Snijmateriaal | HM |
| Voeding f | 0,05 - 0,25 mm/omw, |
| Hoofdtoepassing | P |
| ISO-code wisselplaat | DCMT 11T302 |
| Hoekradius | 0,2 mm |
| Aantal wisselingen/snijkanten | 2 |
| Spaanbreker | HQ |
| Snijdiepte a_p | 0,5 - 1,5 mm |
| Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing | 90 - 260 m/min |
| Tolerantie | M |
| Soort | CA125P |
| Fijn/ruw-indeling | Fijnruwfrezes |

| | |
|-----------------|------------------------------|
| Snedeccondities | licht onderbroken |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |