

**DC.T 070204, Soort: CA125P**

## Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 260382 CA125P |
| GTIN          | 4960664018130 |
| Artikelklasse | 25E           |

## Technische beschrijving

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Soort                               | CA125P              |
| Tolerantie                          | M                   |
| Voeding f                           | 0,05 - 0,25 mm/omw, |
| Fijn/ruw-indeling                   | Fijnruwfrezes       |
| Snedeccondities                     | licht onderbroken   |
| Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing | 90 - 260 m/min      |
| Snijdiepte $a_p$                    | 0,5 - 1,5 mm        |
| Spaanbreker                         | HQ                  |
| Snijmateriaal                       | HM                  |
| ISO-code wisselplaat                | DCMT 070204         |
| Hoofdtoepassing                     | P                   |
| Aantal wisselingen/snij kanten      | 2                   |

Producttype

Wisselplaat voor het draaien