

**DC.T 11T308, Soort: CA125P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260492 CA125P
GTIN	4960664018116
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezes
Snijdiepte a_p	0,5 - 3 mm
Soort	CA125P
Aantal wisselingen/snijanten	2
Snedecndities	licht onderbroken
ISO-code wisselplaat	DCMT 11T308
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	90 - 260 m/min
Hoofdtoepassing	P
Tolerantie	M
Hoekradius	0,8 mm
Spaanbreker	GK
Snijmateriaal	HM

Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Producttype	Wisselplaat voor het draaien