

**CNMG 120404, Soort: CA115P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250102 CA115P
GTIN	4960664042913
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Spaanbreker	PQ
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	180 - 400 m/min
Snijmateriaal	HM
Snedeccondities	continu
ISO-code wisselplaat	CNMG 120404
Soort	CA115P
Voeding f	0,13 - 0,4 mm/omw,
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte a_p	0,2 - 2,5 mm
Hoekradius	0,4 mm

Producttype

Wisselplaat voor het draaien