

**VBMT 110308, Soort: CA125P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261176 CA125P
GTIN	4960664016679
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Hoekradius	0,8 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	2
ISO-code wisselplaat	VBMT 110308
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	110 - 260 m/min
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Soort	CA125P
Snedecondities	licht onderbroken
Voeding f	0,05 - 0,25 mm/omw,
Spaanbreker	HQ
Snijdiepte a_p	0,5 - 2 mm
Hoofdtoepassing	P
Snijmateriaal	HM

Producttype

Wisselplaat voor het draaien