

**DC.T 11T304, Soort: CA125P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260490 CA125P
GTIN	4960664018109
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte a_p	0,5 - 3 mm
Tolerantie	M
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Soort	CA125P
Spaanbreker	GK
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	DCMT 11T304
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,4 mm
Snedeccondities	licht onderbroken
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezes

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	90 - 260 m/min
Producttype	Wisselplaat voor het draaien