

**VBMT 110304, Soort: CA125P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261174 CA125P
GTIN	4960664016662
Artikelklasse	25E

**Technische beschrijving**

Hoofdtoepassing	P
Soort	CA125P
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snedecndities	licht onderbroken
Spaanbreker	HQ
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 2 mm
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VBMT 110304
Aantal wisselingen/snijanten	2
Hoekradius	0,4 mm
Voeding f	0,05 - 0,25 mm/omw,
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	110 - 260 m/min

Producttype

Wisselplaat voor het draaien