


**CNMG 120404 Wiper, Soort: CA115P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250103 CA115P
GTIN	4960664042357
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Snedeccondities	continu
ISO-code wisselplaat	CNMG 120404
Snijdiepte a_p	0,3 - 1,2 mm
Spaanbreker	WP
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,4 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Voeding f	0,06 - 0,42 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	180 - 400 m/min
Soort	CA115P

Producttype

Wisselplaat voor het draaien