


**CNMG 120408 Wiper, Soort: CA115P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250105 CA115P
GTIN	4960664042364
Artikelklasse	25E

**Technische beschrijving**

Aantal wisselingen/snijkanten	4
Spaanbreker	WP
Snijmateriaal	HM
Snedecondities	continu
Voeding f	0,06 - 0,42 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	CNMG 120408
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Soort	CA115P
Snijdiepte $a_p$	0,3 - 1,2 mm
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	180 - 400 m/min
Hoekradius	0,8 mm
Hoofdtoepassing	P

Producttype

Wisselplaat voor het draaien