

**CNMG 120408, Soort: CA115P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250104 CA115P
GTIN	4960664042920
Artikelklasse	25E

**Technische beschrijving**

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Spaanbreker	PQ
Snijdiepte $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Soort	CA115P
Hoekradius	0,8 mm
Voeding $f$	0,13 - 0,4 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	CNMG 120408
Snedecondities	continu
Snijmateriaal	HM
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	180 - 400 m/min
Hoofdtoepassing	P
Aantal wisselingen/snijkanten	4

Producttype

Wisselplaat voor het draaien