

**CNMM 160616, Soort: CA115P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250498 CA115P
GTIN	4960664043095
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Hoekradius	1,6 mm
Snijdiepte a_p	1 - 11 mm
Spaanbreker	PX
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	170 - 380 m/min
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Soort	CA115P
ISO-code wisselplaat	CNMM 160616
Voeding f	0,25 - 0,9 mm/omw,
Hoofdtoepassing	P
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Snedeccondities	continu

Producttype

Wisselplaat voor het draaien