

**CNMG 120416, Soort: CA115P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250373 CA115P
GTIN	4960664042715
Artikelklasse	25E

**Technische beschrijving**

Spaanbreker	PH
Voeding f	0,28 - 0,88 mm/omw,
Snijdiepte $a_p$	1 - 10 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Aantal wisselingen/snikanten	4
Snijmateriaal	HM
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	170 - 380 m/min
Hoekradius	1,6 mm
ISO-code wisselplaat	CNMG 120416
Soort	CA115P
Snedeccondities	continu
Hoofdtoepassing	P

Producttype

Wisselplaat voor het draaien